

Elektronische Flachwaage mit hoher Tragkraft seca 813

neu



- ◀ Besonders breite und niedrige Plattform für müheloses Betreten . Hohe Tragkraft von 200 kg . Leichtes Ablesen durch große LCD-Ziffern . Schnelles und zuverlässiges Wiegen durch Step-off Funktion . Sparsame Abschaltautomatik

Stabile Lösung für Gesundheit und Wohlbefinden

Wenn es um ganzheitliche Betrachtung der Gesundheit eines Menschen geht, spielt das Körpergewicht eine zentrale Rolle. So geht Übergewicht einher mit dem Risiko, an schwerwiegenden Stoffwechselerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes zu erkranken. Bereits die geringfügige Reduktion des Gewichts kann diese Risiken hingegen maßgeblich senken helfen. Die äußerst präzise Flachwaage seca 813 findet ihren idealen Einsatzbereich bei der Gewichtskontrolle in der Medizin. Für gesundheitsbewusste Menschen ist sie darüber hinaus die richtige Lösung für zu Hause: sie bietet Komfort, Stabilität und Sicherheit in einem.



Besonders breite und niedrige Plattform für müheloses Betreten

Die seca 813 kombiniert Sicherheit mit Komfort: Ein bequemes und sicheres Betreten der Waage ist durch die extrem niedrige Plattform (47 mm Höhe) sowie einen rutschfesten und dabei angenehm weichen Noppenbelag gegeben. Auch ältere oder in der Beweglichkeit eingeschränkte Personen können diese Flachwaage leicht betreten. Gleichzeitig ist die Plattform durch ihre glatte, stoßfeste Materialbeschaffenheit ausgesprochen strapazierfähig, langlebig und einfach zu reinigen.



Hohe Tragfähigkeit und Stabilität

Eine Waage, die standhält: sie selbst wiegt nur 2,6 kg und kann 200 kg tragen. Zudem verfügt die seca 813 über eine extra breite Plattform (433 mm), die durch einen eingebauten Stahlrahmen hohe Stabilität erhält. Zwei gute Gründe, aus denen die Flachwaage auch für das Wiegen schwergewichtiger Personen bestens geeignet ist.

Leichtes Ablesen durch LCD-Ziffern

Damit das Messergebnis schnell und korrekt erfasst werden kann, ist die seca 813 mit einer gut lesbaren, 29 mm hohen LCD-Anzeige ausgestattet.

Schnelles und zuverlässiges Wiegen durch Step-off Funktion

Die Step-off-Funktion ist nicht nur praktisch, weil die Waage vor dem Wiegen nicht eingeschaltet werden muss. Sie sichert auch ein besonders genaues Messergebnis durch einen Abgleich ohne Belastung (Nullabgleich) bei jeder Benutzung. Wegen ihres geringen Eigengewichts eignet sich die seca 813 auch für den mobilen Einsatz. Durch Ortswechsel auftretende äußere Veränderungen werden durch den automatischen Nullabgleich berücksichtigt und zuverlässig ausgeglichen.



Technische Daten

seca 813

Tragkraft: 200 kg / 440 lbs

Teilung: 100 g / 0,2 lbs

Maße, Plattform (BxHxT): 433 x 47 x 373 mm

Ziffernhöhe: 29 mm

Eigengewicht: 2,6 kg

Stromversorgung: Batterien

Funktionen: Step-off, Abschaltautomatik, kg/lbs/sts-Umschaltung

seca

Präzision für die Gesundheit